

**Garant**

**Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotos Dešininė eiga, Darbinių ribų  
Ø: 26-50mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327470 26-50
GTIN	4067263558217
Produktų klasė	31G

**Aprašymas****Modelis:**

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, **tiesiogiai dantytos** su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

**Tinka:**

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

**Pastaba:**

**Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhmsistema.**

**Techninis aprašymas**

tam tinkantis atraminio centro Ø D	16 mm
Užspaudimo ribos Ø A	25 mm
Darbinių ribų Ø	26 - 50 mm
Ilgis C	30 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

