


Garant**Varomoji galvutės su HM plokštelėmis Kairinė eiga, Tipas: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327482 25
GTIN	4067263558323
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios galvutės su **keičiamomis kietlydinio plokštelėmis**.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhms sistema.

Techninis aprašymas

Ilgis C	33 mm
Išorinis Ø B	45 mm
Užspaudimo ribos Ø A	25 mm
tam tinkantis atraminio centro Ø D	10 mm
Plokštelių skaičius	3
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

