



Akumuliatorinės iškertamosios žirklys, Tipas: 71321161



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078108 71321161
GTIN	4014586898568
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- Labai mažos eksploatacinės išlaidos dėl labai patvaraus puansono ir matricos.
- QuickIN greitojo keitimo sistema greitam puansono ir matricos keitimui be įrankių.
- Darbinę kryptį galima pakeisti be įrankių.

Akumuliatorinės iškertamosios žirklys mobiliam naudojimui.

- Plona konstrukcija labai patogi net sudėtingomis darbo sąlygomis.
- Ypač tinka lankstytooms skardoms iki 1,3 mm storio ir iki 85 mm gofro gylio.

Lankščios iškertamosios žirklys plonoms, trapecinėms, gofruotoms skardoms ir profiliams.

Tiekimo sudėtis:

Su L-BOXX **be** akumuliatoriaus ir **be** įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073851 – Nr. 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir Nr. 073867. Įkrovikliai Nr. 073866.

Techninis aprašymas

Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
---------	--------------------

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Mažiausios kreivės spindulys	30 mm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pjovimo greitis	1,9 m/min
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm ²	0,7 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm ²	1,6 mm
Pjūvio plotis	5 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Gamintojo pavadinimas	ABLK 18 1.6 E AS
Svoris	2,1 kg
Produkto rūšis	Iškertamosios žirklys