


**Garant****Cilindrinė kūginė įvorė su vidiniu kūgiu, M//Išorinis Ø B: 5/55****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327492 5/55
GTIN	4067263558453
Produktų klasė	31G

**Aprašymas****Modelis:**

Šlifotos kūginės įvorės, skirtos Morzės kūgio koto pritaikymui cilindriniam užspaudimui tekimo griebtuve arba canginėje įspraustinėje. Juosta apsaugo nuo ašinio poslinkio griebtuve.

**Tinka:**

Varomųjų galvūčių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465 ir RöhM CoAE.

**Pastaba:**

Naudojant tekimo griebtuvus, rekomenduojama ištekinti/ nušlifuoti užspaudimo kumšteliu.

A: 64 mm

Ilgis C: 52 mm

Bendras ilgis L: 60 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	60 mm
A	64 mm
Ilgis C	52 mm