


Garant**Cilindrinė kūginė įvorė su vidiniu kūgiu, M//Išorinis Ø B: 4/45****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327492 4/45
GTIN	4067263558446
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Šlifotos kūginės įvorės, skirtos Morzės kūgio koto pritaikymui cilindriniam užspaudimui tekimo griebtuve arba canginėje įspraustinėje. Juosta apsaugo nuo ašinio poslinkio griebtuve.

Tinka:

Varomųjų galvūčių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465 ir RöhM CoAE.

Pastaba:

Naudojant tekimo griebtuvus, rekomenduojama ištekinti/ nušlifuoti užspaudimo kumšteliu.

A: 54 mm

Ilgis C: 42 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	50 mm
A	54 mm
Ilgis C	42 mm