



Akumuliatorinis vamzdžių pjūklas, Tipas: M12PCSS/0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis kompaktiškas vamzdžių pjūklas su nerūdijančia pjovimo galvute.

Automatinis priderinimas prie vamzdžio Ø. **Greiti pjūviai**, pvz.: vario vamzdį Ø 15 mm perpjauna greičiau nei per 3 sekundes. Bendras plotis 40 mm, mažiausias atstumas iki sienos 40 mm. Komplekte nėra **akumuliatoriaus ir įkroviklio**. Vamzdžių pjūklas **nerūdijančiojo plieno vamzdžiams** Ø 12 – 28 mm.

Pastaba:

Akumuliatorius žr. nuo Nr. 073814.

Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 500 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	0
Gamintojo pavadinimas	M12 PCSS-0
maksimalus varinio vamzdžio Ø	12 - 28 mm
Svoris	1,5 kg
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus nerūdijančiojo plieno vamzdžio Ø	12 - 28 mm
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis