



## Akumuliatorinis pramoninis fenas, Tipas: M18BHG



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

Akumuliatorinis pramoninis fenas, kurio temperatūra ne didesnė kaip 470°

- **Greitai įkaista vos per 6 sekundes**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui**

#### Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus, be įkroviklio. Su atspindinčiu ir papildomu antgaliu.

#### Pastaba:

Tinkami akumuliatoriai, starterių rinkiniai ir įkrovikliai, skirti Milwaukee 18V sistema Nr. 073808–Nr. 073840.

### Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Maitinimas	Maitinimo &scaron;altinis
Temperatūros lygių skaičius	1
Oro temperatūra	470 °C

Akumuliatorių kiekis	0
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Svoris	670 g
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Oro srautas	170 l/min
Gamintojo pavadinimas	M18BHG-0
Produkto rūšis	Pramoniniai fenai