

Garant**Frezavimo galvutė, spindulys = 0,5 mm, HB730, Ø D h10: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210210 25
GTIN	4045197522955
Produktų klasė	21M

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_{p\ max} \leq 0,5 \times D$.**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D	25 mm
Darbinės dalies ilgis L_2	19 mm
Galvutės ilgis l	32 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 900\ N/mm^2$	0,11 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 900\ N/mm^2$	0,09 mm
Laikiklio dydis	24 mm
Kampų užapvalinimas r_v	0,5
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,3xD apdirbant šoninius paviršius mm
Darbinis plotis ae frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1xD mm
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Priedai

Užveržimo raktas Tipas 21X5

219987 21X5

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 21X5

219986 21X5