

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Vielinis apvalus šepetys (žalias) Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 125X23mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	570200 125X23
GTIN	4017359004630
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Tankūs šeriai**, tikslus radialinis mušimas, labai patvarus. Galima pritaikyti įvairioms tvirtinimo kiaurymėms, naudojant **keičiamus pritaikymo žiedus** (tiekami kartu).

**Paskirtis:**

Poliravimui, švaram nuvalymui ir t.t. Naudojama šlifavimo ir poliravimo įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu.

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Šepečio plotis	20 mm
Kiaurymės Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Šerių storis	0,35 mm
Pritaikymo žiedo Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	27 mm

maksimalus sūkių skaičius	6000 min <sup>-1</sup>
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Produkto rūšis	Apvalus šepetys