

Garant**Universalus įrankių rinkinys XXL 70 vnt., Atsuktuvų skaičius: 70****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	685502 70
GTIN	4067263309154
Produktų klasė	66H

Aprašymas**Modelis:**

Plastikinis lagaminas L-BOXX® iš smūgiams atsparaus ABS plastiko, pilnai apsaugotas nuo drėgmės. Tvirtas užfiksavimo mechanizmas leidžia greitai ir paprastai uždėti ir nuimti vieną nuo kitos lagamino dalis, taip pat patogiai transportuoti kelis plastikinius lagaminėlius, uždėjus vieną ant kito, iki 40 kg. Leistina dangtelio apkrova iki 100 kg, talpos apkrova iki 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Tiekimo sudėtis:

Atsuktuvo galvutės 12-briaunės: Po 1 vnt. Nr. 642129 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Atsuktuvo galvutės 6-briaunės: Po 1 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329 dyd. 295

Prailgintuvas: Po 1 vnt. Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2

Ruletė: 1 vnt. Nr. 462201 dyd. 2,5

Kombinuotas veržliaraktis: Po 1 vnt. Nr. 613600 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 700940 dyd. 160

Replės prailgintomis žiaunomis: 1 vnt. Nr. 713040 dyd. 200
 Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724840 dyd. 160
 Plokščias atsuktuvas: Po 1 vnt. Nr. 660032 dyd. 2; 3,5; 5,5; 6,5
 Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2
 6-briaunių L formos raktų rinkinys su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9
 Cutter: 1 vnt. Nr. 845020
 Dangtelis: 1 vnt. Nr. 693352
 Sudėta į: L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 238

Pastaba:

Tiekama su surūšiuotais įrankiais L-BOXX® lagamine.

Techninis aprašymas

Svoris	11 kg
IP apsaugos klasė	IP X4
Dalių skaičius	70
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

Priedai

12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	642129 11
Plastikinis lagaminas L-BOXX®, tuščias Tipas 238	693330 238
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm	642129 15
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613600 10
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	642129 14
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613600 11
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 130 mm	641029 130
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 34 mm	642129 34
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613600 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613600 22

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613600 5,5
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642129 21
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2,5 m	462201 2,5
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713040 200
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	700940 160
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613600 8
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	660030 6,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613500 15
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640025 1/2
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613600 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	613600 6
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumichromuoti Atsuktuvų skaičius 9	627132 9
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	667690 2
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642129 27
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642129 18
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613500 16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642129 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613600 7
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	642129 12
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	613600 9
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613600 21

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642129 10
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642129 24
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660030 5,5
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660030 3,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613600 15
Atsuktuvai su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2 mm	660030 2
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	642129 8
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642129 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613600 24
Universalus peilis su 2K rankenasu 3 geležtėmis, 18 mm	845020
Dangtelis atskirai	693352
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642129 19
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm	642129 30
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613600 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm	613600 20
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642129 16
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642129 17
Atsuktuvai su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667690 1
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613600 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613600 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	613600 14

6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643229 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	613600 12
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm	642129 32