



Mobilus darbastalis su universalių įrankių asortimentu 137 vnt., Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	689100 1
GTIN	4018754344383
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Modelis:

Mobilus darbastalis WB 621 su 7 stalčiais. 2 viršutiniuose stalčiuose yra **137 dalių Stahlwille įrankių rinkinys**, kurį sudaro: Veržliarakčiai, replės, 1/4 ir 1/2 colio raktai, kalimo įrankiai, fiksavimo žiedų replės, atsuktuvai ir priedai. Likę 5 stalčiai galima komplektuoti individualiai. Spintelės skyriuje yra reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės sekcija ir darbastalis uždaromi tup pat metu. Rinkinyje yra 4 varžtai.

Universalių įrankių rinkinys supakuotas į dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklus ir tokiu būdu kiekvienas įrankis turi savo vietą. Dirbtuvių vežimėlio stalčius rakinamas centriniu užraktu, naudojant šoninį cilindrinį užraktą su įkišamu raktu. Darbastalis turi didelį darbo paviršių su beržo Multiplex stalviršiu, FSC sertifikuotu, 1150 x 500 x 30 mm. Laidus galima praveisti per dvi gumines įvoves, nuimamas laidų kanalas gale. Su popieriaus ritinėlių laikikliu ir šoniniu tinkleliu kabliams, pvz., didesniems įrankiams. Tepalams ir rūgštims atsparūs ratukai (Ø125 mm) su apsauga nuo ratuko užsikirtimo, apsaugančią guolius nuo purvo ir užstrigimo, su dviem fiksuojamais stabdžiais.

Tiekimo sudėtis:

Darbastalis: 1 vnt. WB 621

Veržliarakčių asortimentas, 22 dalių: po 1 vnt. kilpinį veržliaraktį Nr. 613500 dyd. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 vnt. terkšlinių veržliarakčių dyd. 8, 10; 13; 17; 19 mm

1 vnt. vienkilpis veržliaraktis maks. rakto dydis 34 mm

4 vnt. replių rinkinys: 1 vnt. vamzdinės replės dyd. 240 mm
 1 vnt. šoninio kirpimo žnyplės dyd. 160 mm
 1 vnt. plokščios replės dyd. 200 mm
 1 vnt. kombinuotos replės dyd. 180 mm
 Galvučių rinkinys, 72 dalių: 1/4 colio + 1/2 colio galvučių rinkinys 52 dalių
 1 vnt. antgalių rinkinys su 1 vnt. atsuktuvo laikikliu, 21 dalių
 Kalimo įrankių rinkinys, 7 dalių: 1 vnt. šaltkalvio plaktukas dyd. 500 g
 1 vnt. minkštas plaktukas dyd. 35 mm
 1 vnt. plokščias kaltas dyd. 175 mm
 2 vnt. kaiščiamušių dyd. 150×6 mm; 3,4 mm
 1 vnt. pramuštuvus dyd. 120×4 mm
 1 vnt. žymeklis dyd. 100×10 mm
 Fiksavimo žiedams skirtų replių rinkinys, 4 dalių: 4 vnt. dyd. A21; A2; J2; J21
 Atsuktuvų rinkinys + priedai, 28 dalių: 3 vnt. atsuktuvus varžtams su įpjova dyd. 2,5; 4; 10 mm
 3 vnt. atsuktuvus Phillips varžtams dyd. PH1; PH2; PH3
 1 vnt. lenktų raktų rinkinys, skirtas vidiniams Torx® varžtams, 8 dalių.
 1 vnt. 6-briaunių atsuktuvų rinkinys, 9 vnt.
 1 vnt. laidų pjoviklis
 1 vnt. ruletė dyd. 3 m
 1 vnt. medinė liniuotė dyd. 2 m
 1 vnt. magnetinis laikiklis Mini
 1 vnt. pailgas prožektorius

Pastaba:**Įrankis tiekiamas be pakuotės.****Techninis aprašymas**

Plotis	1150 mm
Aukštis	1045 mm
Gylis	500 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	613500 6
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613500 24
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613500 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	613500 14
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613500 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613500 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613500 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613500 15
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613500 21
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm	613500 12
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613500 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613500 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613500 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613500 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613500 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	613500 11