

Garant**Dirbtuvių įrankiai, Raktų skaičius: 22****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955072 22
GTIN	4067263169178
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio dėkle. Uždarų porų putos yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesuisigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Putplastis baziniams rinkiniams pilnai sukomplektuotam dirbtuvių vežimėlio stalčiui - naudingasis plotas 20x20G.

Tinka:

GridLine Ready-to-go darbataliai, GridLine vario darbataliai su korpusu 24G, GridLine korpusas 24G, GridLine įrankių spintos 24 x 24G, GridLine stalčiai 20 x 20G, GridLine XL ToolCar Nr. 914590.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio dėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955072: ABS plastiko dėžė

GARANT slankmatis Nr. 410100 dyd. 150: ABS plastiko dėžė

GARANT mikrometras Nr. 420402 dyd. 0-25: ABS plastiko dėžė

GARANT ruletė Nr. 462201 dyd. 2,5: ABS plastiko dėžė

GARANT gulsčiukas Nr. 467010 dyd. 250: ABS plastiko dėžė

GARANT dvipusis veržliaraktis Nr. 610600 dyd. 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19: po 1 vnt.

GARANT 6-briaunių L formos raktų su rutuline galvute rinkinys Nr. 627132 dyd. 9: ABS plastiko dėžė

GARANT trumpas atsuktuvus varžtams su įpjova Nr. 660032 dyd. 2,5; 4; 5,5: po 1 vnt.

GARANT atsuktuvai, Phillips varžtams Nr. 667702 dyd. 1; 2: po 1 vnt.
 GARANT kišeninis prožektorius Nr. 081505 dyd. 125: ABS plastiko dėžė
 GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 160: ABS plastiko dėžė
 GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: ABS plastiko dėžė
 GARANT šaltkalvio plaktukas Nr. 750110 dyd. 200: ABS plastiko dėžė
 GARANT darbinės žirklys Nr. 769240 dyd. 175: ABS plastiko dėžė
 GARANT replės-veržliaraktis Nr. 813501 dyd. 180: ABS plastiko dėžė
 GARANT Universalus peilis Nr. 845020: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Gylis G	20
Plotis G	20
Modelis	dirbtuvių vežimėlio stalčiams
Įrankių skaičius	22
Gylis	500 mm
Plotis	500 mm
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955072	952001 955072
Slankmatis Matavimo diapazonas 150 mm	410100 150
Mikrometras Matavimo ribos 0-25 mm	420402 0-25
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2,5 m	462201 2,5
Gulsčiukassu prijungiamu magnetu Ilgis 250 mm	467010 250
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610600 10X11

Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610600 12X13
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 14X15 mm	610600 14X15
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 17X19 mm	610600 17X19
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610600 8X9
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumichromuoti Atsuktuvų skaičius 9	627132 9
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 2,5 mm	660032 2,5
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 4 mm	660032 4
Atsuktuvus su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova Pjovimo briaunos plotis b 5,5 mm	660032 5,5
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	667702 1
Atsuktuvus su 2K Haptoprene rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	667702 2
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Tipas 125 mm	081505 125
Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvaskalais Visas ilgis 160 mm	700940 160
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvaskalais Visas ilgis 160 mm	724840 160
Šaltkalvio plaktukas sukoto apsauga Svoris be koto 200 g	750110 200
Darbinės žirklys su titano danga Visas ilgis 175 mm	769240 175
Reguliuojamas veržliaraktis Visas ilgis 180 mm	813501 180
Universalus peilis su 2K rankenasu 3 geležtėmis, 18 mm	845020