



Tool Rebel dirbtuvių vežimėlis su įrankių rinkiniu 9700, 94 vnt., Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	689200 1
GTIN	4000896249183
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio Tool Rebel Design dizaino dirbtuvių vežimėlis su 7 stalčiais (5 plokšti, 2 aukšti).

2 viršutiniai, plokšti stalčiai su 94 dalių aukštos kokybės profesionaliu įrankių rinkiniu, kurį sudaro: Atsuktuvas, 1/4-colių raktas, kilpinis veržliaraktis ir lenktas raktas. Likę 5 stalčiai galima komplektuoti individualiai.

Universalių įrankių rinkinys supakuotas į dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklus ir tokiu būdu kiekvienas įrankis turi savo vietą. Didelė lentyna ir darbinis paviršius pagaminti iš tirpikliui atsparaus plastiko ir taip pat yra visiškai sandarūs. Centrinis užraktas su cilindrine spyna šone. Alyvai ir rūgštims atsparūs ratukai gali būti apkraunami 250 kg ir turi tikslius rutulinius guolius bei dvigubus pasukamus guolius.

Tiekimo sudėtis:

Tool Rebel dirbtuvių vežimėlis: ABS plastiko dėžė

Atsuktuvų rinkinys 1, 18 dalių: Po 1 atsuktuvą plokščia geležte varžtams su įpjova Nr. 662200 dyd. 4; 5,5; 6,5

Po 1 atsuktuvą plokščia geležte varžtams su įpjova, izoliuotas pagal VDE, Nr. 664201 dyd. 2,5; 3,5

1 atsuktuvas varžtams su įpjova, Stubby dyd. 5,5 mm

Po 1 atsuktuvą varžtams su įpjova ir prakišama geležte Nr. 660300 dyd. 5,5; 7

Po 1 atsuktuvą Phillips varžtams Nr. 668260 dyd. 1; 2; 3

1 atsuktuvas Phillips varžtams, Stubby Nr. 668260 dyd. 2S

Po 1 atsuktuvą Pozidriv varžtams Nr. 668270 dyd. 1; 2
 1 atsuktuvą Phillips varžtams dyd. PH0
 1 elektriko atsuktuvą varžtams su įpjova Nr. 664600 dyd. 2,5
 Po 1 varžtų gnybtą Nr. 666425 dyd. 1; 3
 8000 A Zyklop terkšlė, 1/4 colio rinkinys, 37 dalių: 1 Zyklop Speed terkšlė 1/4 colio Nr. 632390
 Po 1 ilgintuvą 1/4 colio 75; 150 mm
 1 kardaninis šarnyras su 1/4 colio
 1 lankstus ilgintuvas 1/4 colio „Wobble“, ilgis 56 mm
 Po 1 lizdą išoriniam šešiabriauniui 1/4 colio dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 Po 1 atsuktuvo antgalį vidiniam Torx® 1/4 colio dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 Po 1 galvutę vidiniam 6-briauniui 1/4 colio, ilgis 28 mm, dyd. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Po 1 atsuktuvo antgalį vidiniam šešiabriauniui, 1/4 colio, ilgis 100 mm, dyd. 4; 5; 6; 8 mm
 6003 Joker rinkinys 1, 19 dalių: Po 1 vnt. kilpinis veržliaraktis Joker 6003 Nr. 613800 dyd. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 butelių atidarytuvas
 Lenktų raktų rinkinys 1, 20 dalių: 1 lenktų raktų rinkinys vidiniam šešiakampiui su rutuline galvute, 9 dalių, metriniai dyd. 1,5 – 10
 1 lenktų raktų rinkinys vidinei Torx® galvutei, 9 dalių, dyd. TX8 – TX40
 1 magnetinimo prietaisas Nr. 666451 dyd. 1
 1 vnt. STABILA kišeninė tuletė (3 metrų)

Pastaba:**Įrankis tiekiamas be pakuotės.****Techninis aprašymas**

Stalčiaus naudingasis gylis	398 mm
Stalčių skaičius	7
Plotis	785 mm
Gylis	518 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	522 mm
Aukštis	1020 mm
Gamintojo pavadinimas	9700 Tool Rebel dirbtuvių vežimėlis
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	25 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė

Produkto rūšis

Dirbtuvių vežimėlis

Priedai

Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjovair smūginiu gaubteliu Ašmenų plotis b 5,5 mm

660300 5,5

Standartinis atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm

662200 4

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm

613800 8

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm

613800 14

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm

613800 13

Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjovair smūginiu gaubteliu Ašmenų plotis b 7 mm

660300 7

Atsuktuvas su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3

668260 3

Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 3,5 mm

663100 3,5

Standartinis atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm

662200 5,5

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm

613800 11

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm

613800 6

Atsuktuvas su apvalia plienine geležte Pozidriv varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1

668270 1

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm

613800 19

Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjovaKraftform-Micro Ašmenų plotis b 2,5 mm

664600 2,5

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 12 mm

613800 12

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm

613800 17

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm

613800 16

Varžtų laikiklis Tipas 1

666425 1

Atsuktuvas su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1

668260 1

Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	662200 6,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613800 18
Varžtų laikiklis Tipas 3	666425 3
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 15 mm	613800 15
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613800 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 20 mm	613800 20
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668260 2
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 2,5 mm	663100 2,5
Smulkiadantė terkšlė „Zyklop Speed“ perjungiamo, 1/4" su persukama galvute ir išmetikliu	632390
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 22 mm	613800 22
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 21 mm	613800 21
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Pozidriv varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668270 2
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613800 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 24 mm	613800 24