



Akumuliatorinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireBird® Pro GE, Tipas: CAS



Užsakymo data

Užsakymo numeris

770540 CAS

GTIN

4007081102551

Produktų klasė

74A

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis prietaisas aklinosioms kniedinėms veržlėms iki M12 aliuminiui / plienui ir iki M10 nerūdijančiajam plienui.

Aprašymas:

Bird pro serijoje GESIPA naudoja universalią **CAS akumuliatorių sistemą**. Daugiau nei 180 elektros prietaisų, bet tik viena akumuliatorių sistema! Naudojant Cordless Alliance System, trumpinys: CAS, įvairių programų skirtingų gamintojų įrankius galima lengvai sujungti dėl vienodų akumuliatorių ir įkroviklių. GESIPA taip pat yra vienas iš šioje sistemoje dalyvaujančių gamintojų, o CAS sistema plečiama, kad apimtų ir akumuliatorinius kniedijimo įrankius. CAS akumuliatorių paketai yra ypač patvarūs ir galingi. Jie, priklausomai nuo modelio, turi Li-Ion arba LiHD technologijas. GESIPA kniedijimo įrankius standartiškai galima įsigyti su 2,0 Ah akumuliatoriais – kompaktišką 4,0 Ah akumuliatorių galima įsigyti kaip priedą. Žinoma, ir visi kiti CAS akumuliatorių paketai taip pat gali būti naudojami su mūsų Bird pro prietaisais.

Su **darbine jėga 20.000 N** ir patikimu **bešepetėliniu varikliu** FireBird® Pro Gold Edition labai galingas ir greitas ir tinka aliumininėms ir plieninėms aklinosioms kniedėms iki M12, nerūdijančiojo plieno - iki M10. **Kadangi nėra greitai susidėvinčių šepetėlių, Firebird pro Gold Edition variklis yra labai patvarus**, beveik be nusidėvėjimo ir patikimai garantuoja greičiausią kniedijimo procesą. Kniedijimo įtaisas valdomas reguliuojant kniedijimo jėgą. Taigi

aklinųjų kniedžių sriegis yra optimaliai apsaugotas, o aklinosios kniedės tvirtai pritvirtinamos prie jungiamosios medžiagos. **Su 18,0 voltų akumulatoriaus galia, prietaisas tinka lanksčiam belaidžiam naudojimui statybvietėse ir pramoninėje gamyboje.** Aklinosios kniedės įsukamos su optimizuotu sukimo momentu ir automatiniu išjungimu. Kniedijimo proceso pradžia funkciškai atskirta nuo įsukimo proceso, todėl pasibaigus kniedijimo procesui, FireBird® Pro turi automatinę įsukimo funkciją. Kniedijimo prietaisas yra tvirtas ir su **smūgiams atspariu korpusu**, o dėl **subalansuoto svorio centro** ir patogios rankenos **galima dirbti nepavargstant**.

Privalumai:

- **Labai našus, apdoroja daug vienetų vienu akumulatoriaus įkrovimu.**
- **Paprasta ir saugus aklinių kniedinių veržlių įsukimas.**
- **Elektroninis įmušimo eigos nustatymo valdymas.**
- **Srieginių kotų greitojo keitimo sistema.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 srieginiu kotu ir antgaliu M6, M8 bei M10.

1 vidinis šešiabriaunis raktas, 1× dvipusis veržliaraktis SW 24×27.

Su ličio jonų akumulatoriumi Nr. 770524 ir įkrovikliu Nr. 770528 dyd. CAS **L-BOXX**.

Techninis aprašymas

Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš plieno / aliuminio	iki M12
Prietaiso eiga	10 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Įmušimo jėga	20000 N
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Svoris su akumulatoriumi	2,4 kg
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

Priedai

Ličio jonų greitojo keitimo akumulatorius CAS Talpa 2,0 Ah	770524 2,0
Įkroviklis Tipas CAS	770528 CAS