

Garant**Gražtas betonui SDS-plus, Ø × visas ilgis: 10X260mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 789040 10X260 |
| GTIN | 4067263384953 |
| Produktų klasė | 71C |

Aprašymas**Modelis:**

Kvadratinio skerspjūvio gręžimo galvutė. **4×90° geometrija** su specialiai sukurtomis **tolygiomis pjovimo briaunomis** ir stabiliais peteliais užtikrina tikslias, nekintamų matmenų kiaurymes ir patikimus tvirtinimus. 4 spiralių grąžtai patogiam gręžimui su maža vibracija ir optimaliu kreipimu kiaurymėje. **Radialiai** suformuota **sustiprinta apsauga**: sumažėja sutvirtinimo kibimas ir pailgėja naudojimo trukmė. **Vientisa** HM plokštelė su 4 pjovimo briaunomis įleidžiama į grąžto šerdį ir taip jos susijungia į visumą. Žymiai sumažėja lūžio tikimybė.

Privalumai:

- **Trumpi sraigtiniai grioveliai užtikrina puikų drožlių pasišalinimą.**
- **Nusidėvėjimo žmės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.**
- **4×4 dizainas užtikrina tikslų radialinį mušimą ir sumažina nusidėvėjimą ir trinties nuostolius.**

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – su maksimaliu patogumu.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ø | 10 mm |
| visas ilgis | 260 mm |
| Spiralės ilgis | 210 mm |
| Ašmenys | HM |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas |
| Kotas | SDS Plus |
| Produkto rūšis | Akmens grąžtas |

