

INNOVATEST®

Kiečio matuoklis Vikersas, Tipas: 455G2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	495083 455G2
GTIN	2050002075597
Produktų klasė	49G

Aprašymas**Modelis:**

Atitinkama matavimo jėga pasirenkama rankenėle, matavimas prasideda automatiškai. **Kiečio vertės apskaičiuojamos** tiesiogiai elektroniniu matavimo mikroskopu. 4 objektyvai padidinimui iki 600 kartų. Modulinė sandara leidžia pasirinktinai montuoti iki pilnai automatizuotos sistemos. Visiškai automatizuota 6 padėčių revolverio galva (4 objektyvai + 2 įterpikliai).

Standartas:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Tiekimo sudėtis:

Bazinė operacinė įranga: deimantinė piramidė 136°, įskaitant ASTM. ISO bandymo sertifikatas ir siuntimo pakuotė.

Objektyvai, didinantys 10 ir 20 kartų, plokščias stalias Ø 60 mm.

Pastaba:

Papildomos pristatymo išlaidos. DAKS kalibravimą galima pasirinktinai atlikti darbo vietoje. Modelis su integruotu PK bei kiti priedai ir kietmačiai pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

maksimalus mėginio aukštis	210 mm
Plotis	323 mm

Padalos vertė	0,1 HV
Valdymas	variklinis
Srovės tiekimas	220 – 240 V / 50 Hz
Patikros metodas	pagal makro-Vickersą / pagal Knupą
Ilgis	544 mm
Sąsaja	USB
Aukštis	733 mm
Kiečio verčių rodmuo	5 skaitmenys
Svoris	80 kg
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga	0,2 - 31,25 kg
Indikatorius	6,5 colio HD spalvotas jutiklinis ekranas
maksimalus mėginio plotis	170 mm
integruotas elektroninis matavimo mikroskopas	taip
Didinimas iki (x kartų)	600
Objektyvų skaičius	4
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Kietmatis