


1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys, Raktų skaičius: 29



Užsakymo data

Užsakymo numeris	955161 29
GTIN	4067263103066
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955161: ABS plastiko dėžė

GARANT 6-briaunė 1/4 colio galvutė Nr. 631029 dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 vnt.

HOLEX atsuktuvo galvutės, skirtos varžtams su įpjova, 1/4 colio Nr. 631613 dyd. 3,5; 5,5: po 1 vnt.

HOLEX atsuktuvo galvutės, skirtos Phillips varžtams, 1/4 colio Nr. 631623 dyd. 1; 2: po 1 vnt.

GARANT 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo galvutės, ilgos, Nr. 631729 dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 vnt.

GARANT Perjungiamo terklė 1/4 colio Nr. 632025 dyd. 1/4: ABS plastiko dėžė

GARANT 1/4 colio ilgintuvas Nr. 632429 dyd. 50; 100: po 1 vnt.

GARANT įstatoma rankena 1/4 colio Nr. 632829 dyd. 146: ABS plastiko dėžė

GARANT skersinė rankena 1/4 colio Nr. 633029 dyd. 116: ABS plastiko dėžė

GARANT 1/4 colio kardaninis lankstas Nr. 633529 dyd. 1/4: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Plotis	383 mm
Įrankių skaičius	29
Gylis	115 mm
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in

tinka įrankių lentoms, kurių gylis	115 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955161	952001 955161
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631029 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631029 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631029 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631029 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	631029 14
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 3,5 mm	631029 3,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631029 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631029 4,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631029 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631029 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631029 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631029 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631029 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631029 9
1/4 colio atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova Geležtės plotis 3,5 mm	631613 3,5
1/4 colio atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova Geležtės plotis 5,5 mm	631613 5,5
1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	631623 1
1/4 colio atsuktuvo antgalis Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	631623 2
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 2,5 mm	631729 2,5

1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 3 mm	631729 3
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 4 mm	631729 4
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 5 mm	631729 5
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 6 mm	631729 6
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632025 1/4
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 100 mm	632429 100
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632429 50
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4