



Spaustuvas 5 ašių apdirbimui TeleSense, Tipas: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361270 125
GTIN	4250364404075
Produktų klasė	34H

Aprašymas

Modelis:

- **Optimaliai tinka naudoti 5 ašių apdirbimo linijose.**
- **Teleskopinis suklys užtikrina pastovią užspaudimo jėgą. Matmenys išlieka nepakitę.**
- **Kumštelių keitimas be įrankių atlaisvinant fiksatorių..**
- **Standartiškai su tvirtinimo angomis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumu 200.**
- **Spaudimo jėga 40 kN kai 50 Nm linijinė.**
- **Maksimalus lankstumas: Universalūs greitojo keitimo kumšteliai įvairioms paskirtims; tai sutrumpina nustatymo laiką ir reikalauja mažiau pastangų. Tinka mobiliems CentroGripp, T-Rex, NC8 kumšteliams ir TITAN 2 naudojant kumštelių adapterį.**
- **Prispaudimo jėgą galima išmatuoti su visais tinkančiais kumšteliais, nes matavimo įtaisas (dyd. 125CONNECT) įmontuotas suklyje. Transmisijos diapazonas iki 20 m. Lengvas ir greitas baterijų keitimas. Darbinė temperatūra nuo 10°C iki 40°C. QR kodas, skirtas greitai pasiekti techninę informaciją, priedus, atsargines dalis ir paslaugas.**

Tiekimo sudėtis:

Krepšys transportavimui, sukama rankena, greito paleidimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 120, 6-briaunių atsuktuvų antgaliai Nr. 643229 dyd. 10, keičiamos lūpos Nr. 361275 – 361264, prispaudikliai Nr. 361289, tvirtinimo varžtai Nr. 360025 dyd. 25M10 arba. 25M10/138, kumštelių adapteris Nr. 361285, užspaudimo plokštelė Nr. 361280, suklio ilgintuvas Nr. 361287. Daugiau priedų pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	50 Nm
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
Aukštis h	187 mm
Svoris	38,5 kg
maksimalus suspaudimo tarpas	199 mm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas