

Garant**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC ilga, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215157 32/3
GTIN	4045197349248
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja efektyvių frezų su keičiamomis plokštelėmis karta, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai **apdirbimo sąlygos netolygios**, arba **su nedidelės varomosios galios sukliais**.

Be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumai plieno rūšių.

Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 3,1 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1805..
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	250 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219824 (15IP; 3,8 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	23,95 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,2 laipsniai
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	26 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219824
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP