

## Garant

### GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC trumpa, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215155 25/2
GTIN	4045197349200
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja efektyvių frezų su keičiamomis plokštelėmis karta, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai **apdirbimo sąlygos netolygios**, arba **su nedidelės varomosios galios sukliais**.

### Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumai plieno rūšių. Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 3,1 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1805..
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	44 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219824 (15IP; 3,8 Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	16,95 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,69 laipsniai
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	19 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219824