

**Garant**
**Pjovimo plokštelė stačiakampio profilio kairin., TiAlN-PVD, Ø Dmin griovelio D1/ D2: 8/12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274063 8/12
GTIN	4067263558743
Produktų klasė	21L

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu ir papildomu laisvųjų plokštumų aušinimu.

**Dėmesio:**

Užsakymo dydis = minimalus griovelio Ø.

Didesnis įpjovimo Ø galimas be jokių pakeitimų.

$D_1 = D_{min}$  vidinis Ø.

$D_2 = D_{min}$  išorinis Ø.

L modelis su didesniu įpjovos gyliu  $t_{maks.}$

**Techninis aprašymas**

Koto Ø $D_s$	6 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$	1,7 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	15 mm
Bendras ilgis L	64 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Pastūma f	0,01 - 0,03 mm
Vidinis aušinimas	taip
Danga	TiAlN-PVD
Produkto rūšis	Tekinimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	50 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	90 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	45 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	45 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	55 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	50 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		