


Garant
Standartiniai hidrauliniai griebtuvai BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma AD, BT 30, Užspaudimo Ø D1: 12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	303471 12
GTIN	4067263239673
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Radialinis mušimas $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis $V = 10 \text{ mm}$).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
- Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekimo sąlyga:

Įskaitant ilgio reguliavimo varžtą ir šešiabriaunį veržliaraktį su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm
Išorinis Ø D	46 mm
L ₂	44,5 mm
Ø D ₂	32 mm
Sriegis M	M10×1
Užspaudimo Ø D ₁	12 mm

Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	63 mm
Laikiklis	BT 30
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas