

**Garant**

**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215160 100/7
GTIN	4045197349354
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja efektyvių frezų su keičiamosiomis plokštelėmis karta, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai **apdirbimo sąlygos netolygios**, arba **su nedidelės varomosios galios sukliais**.

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Jeigu keičiamosios plokštelės spindulys didesnis negu 3,1 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219808 (15IP; 3,8 Nm)
-------------------------------------	-----------------------

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1805..
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,31 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,85 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	91,95 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	194 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	198 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	94 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219808
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm

---

211750 3,8