

HOLEX**Supintas šepetys-teptukas Plieninė viela, Šepečio -Ø D1×šerelių storis:
22X0,25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574850 22X0,25
GTIN	4067263935087
Produktų klasė	57H

Aprašymas**Modelis:**

Lygi, **supinta** viela, įspausta į plieninę įvorę, **koto Ø 6 mm**, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams. **Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas** ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.

Techninis aprašymas

Šerių storis	0,25 mm
Ilgis H ₁	28 mm
Šepečio Ø D ₁	22 mm
Pynių kiekis	6
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Koto Ø D _s	6 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Šepetėlis-teptukas

