

# Yale

## Hidraulinė rankinė pompa HPS, Pakopų skaičius / bako talpa: 2/4l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086050 2/4
GTIN	4025092159111
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinius standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

2-jų pakopų rankinės pompos **su greitąja eiga** (išorėje dyd.1/0,7). Iš 1-os į 2-ą

pakopą perjungiama automatiškai. **Su slėgio ribojimo vožtuvais, nustatomais 0 – 700 bar.**

**Metalinė konstrukcija** su reguliuojamu išleidimo vožtuvu, oro išleidimo ir alyvos įpylimo varžtu bei nešimo ąsa rankinėje svirtyje.

#### Tiekimo sudėtis:

Pripildyta alyvos, be manometro.

#### Pastaba:

**Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.**

Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081, manometrą Nr. 086087.

### Techninis aprašymas

Slėgio lygių skaičius	2
naudojama bako talpa	4000 ml
Išsiurbimo kiekis, eiga su apkrova (2-as lygis)	2 ml
Išsiurbimo kiekis, tuščioji eiga (1-as lygis)	11 ml
Svoris	13 kg

Produkto rūšis

Hidraulinė rankinė pompa

---

## Priedai

Manometrų rinkinys GYA-63 Rodmenų ribos 0-1000 bar

086087 0-1000