

Mitutoyo

Absoliutusias svirtinis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo ribos: 12,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434065 12,5
GTIN	4946368850153
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcis standartinis svirtinis indikatorius. Patikimas ir paprastas naudoti.

- Galimas dvikryptis ryšys, pvz., parametrizuojant per kompiuterį (Digimatic S1 sąsaja).
- Su absoliučiujų matavimų sistema ABSOLUTE. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuoju nulių iki kito baterijos keitimo.
- Lengvas reikšmių nuskaitymas dėl didelio skaitmeninio/analoginio ekrano.
- Modelis su skaitmeniniu 0,5 μm skaitmenų žingsniu.
- Galima paprastai skaičiuoti ir nustatyti maksimalias vertes.
- Su įspėjamąja funkcija kiekvienam kalibravimo planui.
- GO/±NG vertinimas atliekamas koreguojant viršutinę ir apatinę toleranciją.
- Signalas pasigirsta esant žemai įtampai, nustatymo klaidai, jutiklio klaidai, ekrano perpildymui ir kt.
- Ekraną galima pasukti 330° kampu.
- Funkcijos užraktas apsaugo svirtinį indikatorius nuo neautorizuoto naudojimo.

Funkcija:

IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Įėjimo režimai:

- Absoliutūs linijiniai kodavimo įtaisai su elektrostatine talpa.
- Matavimo dažnis (MAX/MIN/RANGE): 50x per sekundę.

- **Veleno skersmuo: 8 mm.**
- **Matavimo antgalis su kietmetalio rutuliu, sriegis M2,5×0,45.**
- **Baterijos veikimo laikas: apie 2700 valandų nepertraukiamo veikimo.**

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeninis svirtinis indikatorius su 1 × CR2032 baterija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497081, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Korpuso storis	38,1 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Maitinimas	Baterijos
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Baterijų kiekis	1
Korpuso Ø	59 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo jėga	≤0,9 N
Jungiamojo antgalio ilgis	17 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 12,5 mm
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Skaitmenų aukštis	11 mm
Ekranas su foniniu apšvietimu	ne
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija	taip

Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Laikroдинis indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5