

Yale

Tuščiavidurio stūmoklio cilindras YCS, Spaudimo jėga / eiga (t / mm): 12/75



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086070 12/75
GTIN	4025092150880
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Yale hidrauliniai įrankiai gaminami iš aukštos kokybės **CrMo plieno**, todėl yra žymiai tvirtesni „elastinėje zonoje“, o tai užtikrina **labai ilgą eksploataavimo** trukmę. Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinius standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Dėl savo **ištisinės vidurio skylės** šie cilindrai tinka naudoti tada, kai reikalinga didelė įtempimo jėga, nustatoma naudojant **srieginius strypus**, greitosios movos sujungimui.

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinius standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Paskirtis:

Įtempti pritvirtinimo strypams, **įspausti ir išspausti** guoliams, ašims ir velenams, **nuimti** krumpliaračiams ir diržų diskams bei vilkti arba stumti sunkioms konstrukcijoms.

Tiekimo sudėtis:

Su slėgio jungtimi 3/8-NPT. Tiekama paruošta eksploatuoti su sujungimo įmova, grūdinto plieno spaudžiamąja detale (presu) ir pritvirtinimo sriegiu **be** prijungimo vamzdelių ir adapterių.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081.

Techninis aprašymas

Konstruktinis ilgis, sulankstyto	195 mm
----------------------------------	--------

Svoris	4,5 kg
maksimalus slėgis	120 kN
Kiauryminės skylės Ø	20 mm
Kėlimo aukštis	75 mm
Alyvos kiekis	132 ml
Išorinis cilindro Ø	70 mm
Produkto rūšis	Hidraulinis cilindras