

**Garant**
**NC centravimo grąžtas, 90°, Ø D<sub>s</sub>: 10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231500 10
GTIN	4045197220455
Produktų klasė	21Y

**Aprašymas**

**Modelis:**  
**Su cilindrinio kotu.**

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių dydis	10
Keičiamų plokštelių dydis	10G
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGT 0802
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
maksimalus gręžimo Ø d <sub>1</sub>	10 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	90 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	231540 TX8 (2,0 Nm)
maksimalus gręžimo gylis l <sub>1</sub>	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Kotas	DIN 1835 B
Centravimo grąžtas, pritaikytas plokštelės formai	90
Centravimo grąžtas, pritaikytas plokštelės formai	Spindulys
Produkto pavadinimo požymis	90°
Vidinis aušinimas	ne
Smailas kampas	90 laipsniai

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

**Priedai**

Torx fiksavimo varžtas Pavara TX8

231540 TX8

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu  
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500