


**Spindulinės keičiamosios plokštelės, HB7525, Tipas / spindulys R: 16/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231525 16/2
GTIN	4045197503022
Produktų klasė	21Y

**Aprašymas****Modelis:**

2-ių pjovimo briaunų spindulinės keičiamos plokštelės.

**Paskirtis:**

Išgaubtų spindulių suformavimui ant išorinio Ø arba kiaurymėse.

**Tinka:**

Nr. 231500 dyd. 16

X: 3,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 3,5 mm

**Techninis aprašymas**

S	3,97 mm
Spindulys R	2 mm
X	3,75 mm
L	11,11 mm
Z	3,5 mm

Tipas	16
Y	1,5 mm
Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

---

## Priedai

Spindulinių keičiamųjų plokštelių komplektas Tipas /  
spindulys R 16/1-3

231526 16/1-3