

Garant

**Frezavimo galvutė 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 63/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215050 63/6
GTIN	4045197132642
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Iš grūdintojo specialaus įrankių plieno – maža vibracija ir ilgas tarnavimo laikas. Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina aukštą apdirbamo paviršiaus kokybę.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT 09T304

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP