


**Spindulinės keičiamosios plokštelės, HB7525, Tipas / spindulys R: 16/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231525 16/3
GTIN	4045197503046
Produktų klasė	21Y

Aprašymas**Modelis:**

2-ių pjovimo briaunų spindulinės keičiamos plokštelės.

Paskirtis:

Išgaubtų spindulių suformavimui ant išorinio \varnothing arba kiaurymėse.

Tinka:

Nr. 231500 dyd. 16

X: 4,75 mm

Y: 1,4 mm

Z: 4,4 mm

Techninis aprašymas

S	3,97 mm
Spindulys R	3 mm
Tipas	16
Y	1,4 mm
Z	4,4 mm

L	11,11 mm
X	4,75 mm
Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Priedai

Spindulinių keičiamųjų plokštelių komplektas Tipas /
spindulys R 16/1-3

231526 16/1-3