

Garant

GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215160 80/6
GTIN	4045197349330
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos galinės frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. Nauja efektyvių frezų su keičiamosiomis plokštelėmis karta, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai **apdirbimo sąlygos netolygios**, arba **su nedidelės varomosios galios sukliais**.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Jeigu keičiamosios plokštelės spindulys didesnis negu 3,1 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
------------------------	-------

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1805..
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Nuožulos kampas α_{max}	0,4 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,8 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	71,95 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	154 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	158 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	74 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219808

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm

211750 3,8