


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7635, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215075 INOX
GTIN	4045197302960
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio **tvirtumo keičiamos plokštelės** pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina puikų plastiškumą ir atsparumą susidėvimui.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 5$ mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,11 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,4 mm
Plokštelės storis E	3,97 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 09T304 TR
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	270 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		