

Garant**HiPer-Drill grąžtas, 1,5×D, Ø DC: 14,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231600 14,5
GTIN	4045197602534
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Modelis:**

- **Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir ruošinių.**
- **Tikslus pjovimo antgalio padėties nustatymas dėl prizminio plokštelės pritvirtinimo ir geras užveržimas per vidurinę angą.**
- **Itin žemas radialinis mušimas. (Kiaurymėms iki IT9 tikslumo)**
- **Koto atrama optimaliam stabilumui.**

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Užveržimo varžtą reikia atnaujinti keičiant kas penktą pjovimo laikiklį.

Kiti matmenys iki Ø 50,99 mm tiekiami pagal paklausimą.

Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.

Techninis aprašymas

Ø zona D _c	14,5 - 14,99 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Naudingasis ilgis L ₁	23 mm
Užveržimo varžtas	231999 8IP (0,9 Nm)
Koto ilgis L _s	48 mm

Serija	HiPer-Drill
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	95 mm
Modelis	1,5×D
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Torx Plus varžtas Pavara 8IP	231999 8IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,9 Nm	211750 0,9