

# Yale

## Mašinų keltuvas su kėlimo griebtuvais YAM, Leistinoji apkrova: 2t



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086046 2
GTIN	4025092157711
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

**Modelis:**

Mašininis keltuvas, kompaktiškų matmenų, krovinį galima pakelti kėlimo griebtuvais arba galva. Išin tvirtai stovi, pumpavimo svirtį galima pasukti 270° (tik ne dyd. 2).

**Paskirtis:**

Pakelti, išlygiuoti ir perkelti mašinoms ar panašioms kroviniams, atlikti bendriems remonto ir montavimo darbams.

### Techninis aprašymas

Plotis	125 mm
Griebtuvo plotis	50 mm
maksimali keliamoji galia	2 t
Svoris	8 kg
Automatinis spyruoklės grįžimas	ne
Ilgis	180 mm

Aukštis	235 mm
Griebtuvo ilgis	50 mm
Minimalus naudojimo aukštis	16 mm
Kėlimo aukštis	113 mm
Produkto rūšis	Hidraulinis mašinų keltuvas