

mimatic
Tool Systems
Diskinė freza DeepMILL-G Plotis $a_p = 3$ mm, TiAlN, $\varnothing D$: 32mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218232 32
GTIN	2050001737090
Produktų klasė	29C

Aprašymas
Modelis:

Grioveliams frezuoti arba įpjauti.

Su DeepMILL-G galima dirbti iki beveik dugno.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.

Techninis aprašymas

Darbinis gylis $a_{e \text{ maks.}}$ per pjūvį	6,6 mm
Tipas pagrindinis laikiklis	11/18
Plokšt. plotis E	6 mm
$\varnothing D$	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	16
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	8
Kotas	su kiauryme
Danga	TiAlN

Pastūma f_z	0,025 mm
Medžiaga	VHM
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Bazinis laikiklisWeldon kotas Tipas 11/18	218205 11/18
---	--------------