

**Garant**

**Diskinė atpjovimo freza su stebule Plienas, plotis ap = 1,5 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218422 63/4
GTIN	4045197533760
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos $\varnothing d_1$	32 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Pagr. laikiklio $\varnothing d_2$	40 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
maksimalus pjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	15,5 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1113
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	38 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza