


Garant

**Diskinė / atplovimo freza cilindrinio kotu Plienas, plotis ap = 1,5 mm, Ø D /
plovimo dantų skaičius Z: 50/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218410 50/4
GTIN	4045197533395
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atplovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu greitapjovio plieno (HSS) disku**.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atplovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm

Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 1,5 mm	94,9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1113
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 2,2 mm	95,5 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	12,75 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	24,5 mm
Iškyšos ilgis L_1	36 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	4
Plotis a_p	1,5 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Ašmenys	Plienas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza