

mimatic
Tool Systems**Diskinė freza DeepMILL-G Plotis $a_p = 3$ mm, TiAlN, $\varnothing D$: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218232 50
GTIN	2050001737113
Produktų klasė	29C

Aprašymas**Modelis:**

Grioveliams frezuoti arba įpjauti.

Su DeepMILL-G galima dirbti iki beveik dugno.

Pastaba:Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.**Techninis aprašymas**

$\varnothing D$	50 mm
Plokšt. plotis E	6 mm
Darbinis gylis $a_{e \text{ maks.}}$ per pjūvį	12 mm
Tipas pagrindinis laikiklis	16/26
Pjovimo briaunų skaičius Z	24
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	12
Kotas	su kiauryme
Danga	TiAlN

Pastūma f_z	0,025 mm
Medžiaga	VHM
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	300 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	80 m/min	M
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Bazinis laikiklisWeldon kotas Tipas 16/26	218205 16/26
---	--------------