

**Garant**

**Diskinė atpjovimo freza su stebule Plienas, plotis ap = 3,1 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218430 100/8
GTIN	4045197534057
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

**Techninis aprašymas**

maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	26 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	48 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	27 mm
Pagr. laikiklio $\varnothing d_2$	48 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1125
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza