

Garant**T formos griovelių freza, Weldon kotas, $\varnothing D / Z_{eff}$: 40/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

T-formos freza su cilindrinio kotu ir vidiniu aušinimu. Našiam T formos griovelių apdirbimui. Paviršius apdorotas antikorozinėmis priemonėmis.

Paskirtis:

Grioveliams ir įpjovoms pagal DIN 650.

Pastaba:

Rekomenduojama dirbti su vidiniu aušinimu, kad būtų užtikrintas optimalus drožlių pašalinimas. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Griovelio aukštis a_p	17 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.T 09T308
Bendras ilgis L_{viso}	108 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Iškyšos $\varnothing d_1$	21 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	2

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Griovelių freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219841
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP