

Garant

Diskinė atpjovimo freza su stebule Plienas, plotis ap = 2,2 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/10mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218426 125/10
GTIN	4045197533968
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	58 mm
Pagr. laikiklio $\varnothing d_2$	58 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	32 mm
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 1,5 mm	64,4 mm
maksimalus pjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	33,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1119
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 3,1 mm	65,8 mm
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 2,2 mm	65 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza