

**Garant**

**Diskinė atpjovimo freza su stebule Plienas, plotis ap = 2,2 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/15mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218426 160/15
GTIN	4045197533975
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

**Paskirtis:**

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos $\varnothing d_1$	80 mm
Pagr. laikiklio $\varnothing d_2$	80 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	40 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 2,2 mm	65 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	160 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1119
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ kai $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
maksimalus pjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	15
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza