

Garant

**Diskinė / atpjovimo freza cilindrinio kotu HSS plotis ap = 2,2 mm, Ø D /
pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218412 63/4
GTIN	4045197533517
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu greitapjovio plieno (HSS) disku**.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1119
Koto Ø D, h6	32 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
maksimalus pjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	15,75 mm
Iškyšos ilgis L_1	37 mm
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 1,5 mm	99,9 mm
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 2,2 mm	100,5 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	31,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Plotis a_p	2,2 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza