

**Garant****Frezavimo-kopijavimo galvutė, HB730, Ø D h10: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210360 10
GTIN	4045197523426
Produktų klasė	21M

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_2$	7,5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$ apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	3 mm
Pjovimo briaunos Ø D	10 mm
Galvutės ilgis l	13 mm
Pastūma $f_z$ plieno frezavimui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Laikiklio dydis	10 mm
Ilgis	13 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB730
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,05xD frezuojant kopijuojant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

### Priedai

Užveržimo raktas Tipas 8X3	219987 8X3
----------------------------	------------

Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui Tipas 8X3

219986 8X3