

**Garant**
**T formos griovelių freza, Weldon kotas,  $\varnothing D / Z_{eff}$ : 50/2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Modelis:**

T-formos freza su cilindrinio kotu ir vidiniu aušinimu. Našiam T formos griovelių apdirbimui. Paviršius apdorotas antikorozinėmis priemonėmis.

**Paskirtis:**

Grioveliams ir įpjovoms pagal DIN 650.

**Pastaba:**

Rekomenduojama dirbti su vidiniu aušinimu, kad būtų užtikrintas optimalus drožlių pašalinimas. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Koto $\varnothing D_s h_6$	32 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	120 mm
Įpjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Griovelio aukštis $a_p$	22 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{eff}$	2
Iškyšos ilgis $L_1$	56 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.T 120408
Iškyšos $\varnothing d_1$	27 mm

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Griovelių freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219848