

Yale

Tuščiavidurio stūmoklio cilindras YCS, Spaudimo jėga / eiga (t / mm): 21/50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086070 21/50
GTIN	4025092150897
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Yale hidrauliniai įrankiai gaminami iš aukštos kokybės **CrMo plieno**, todėl yra žymiai tvirtesni „elastinėje zonoje“, o tai užtikrina **labai ilgą eksploataavimo** trukmę. Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinius standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Dėl savo **ištisinės vidurio skylės** šie cilindrai tinka naudoti tada, kai reikalinga didelė įtempimo jėga, nustatoma naudojant **srieginius strypus**, greitosios movos sujungimui.

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinius standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Paskirtis:

Įtempti pritvirtinimo strypams, **įspausti ir išspausti** guoliams, ašims ir velenams, **nuimti** krumpliaračiams ir diržų diskams bei vilkti arba stumti sunkioms konstrukcijoms.

Tiekimo sudėtis:

Su slėgio jungtimi 3/8-NPT. Tiekama paruošta eksploatuoti su sujungimo įmova, grūdinto plieno spaudžiamąja detale (presu) ir pritvirtinimo sriegiu **be** prijungimo vamzdelių ir adapterių.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081.

Techninis aprašymas

Alyvos kiekis	153 ml
---------------	--------

Konstruktinis ilgis, sulankstyto	173 mm
Išorinis cilindro Ø	100 mm
Svoris	8,5 kg
maksimalus slėgis	214 kN
Kiauryminės skylės Ø	27 mm
Kėlimo aukštis	50 mm
Produkto rūšis	Hidraulinis cilindras