

Garant

Diskinė atpjovimo freza su stebule HSS plotis ap = 3,1 mm, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

218428 80/5

GTIN

4045197533999

Produktų klasė

21P

Aprašymas**Modelis:**

Produktyvios atpjovimo frezos, kurias sudaro kotas su **plieniniu disku** arba kotas su **preciziškai tiksliai, temperatūrai atspariu HSS greitapjovio plieno disku**.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje kartojimas būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame pirmiausia HSS diskus.

Paskirtis:

Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui. Kad serijinėje gamyboje reikalingas detalės matmuo būtų kuo tikslesnis, rekomenduojame HSS diskus.

Užsakymo numeris: 218440 iki 218444 (žr. pagrindinį katalogą)

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

HSS atsarginius diskus galite papildomai užsisakyti kaip priedus.

Galima įsigyti diskines / atpjovimo frezas, kurių Ø D nesiekia 200 mm.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 2,2 mm	52 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XC.. 1125
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	20 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 1,5 mm	51,4 mm
Pagr. laikiklio $\varnothing d_2$	40 mm
Bendras ilgis L_{viso} kai a_p 3,1 mm	52,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su kiauryme
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Diskinė freza