

**Garant****SPMT 09T308, HB720, Tipas: UNI**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	218340 UNI
GTIN	4045197608376
Produktų klasė	21A

### Aprašymas

SPMT 09T308 UNI Kampo spindulys: 0,8 mm  
Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,11 mm

### Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,11 mm
Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 09T308
Kietlydinys	HB720
Ašmenys	HM
Plokštelės storis S	3,97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

