

Garant**T formos griovelių freza, Weldon kotas, $\varnothing D$ / Zeff: 21/1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

T-formos freza su cilindrinio kotu ir vidiniu aušinimu. Našiam T formos griovelių apdirbimui. Paviršius apdorotas antikorozinėmis priemonėmis.

Paskirtis:

Grioveliams ir įpjovoms pagal DIN 650.

Pastaba:

Rekomenduojama dirbti su vidiniu aušinimu, kad būtų užtikrintas optimalus drožlių pašalinimas. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.T 060304
Iškyšos ilgis L_1	26 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219840 (8IP; 1,2 Nm)
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	1
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	76 mm
Iškyšos $\varnothing d_1$	11 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	21 mm
Griovelio aukštis a_p	9 mm

Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Keičiamų plokštelių kiekis	2
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Griovelių freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219840
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2